



Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät TAURUS®, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	770512 1
GTIN	4007081560009
Artikelklasse	74A

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 5 – 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter.

Vorteil:

Das **Greifbackensystem** gewährleistet sehr hohe Standzeiten und einen rutschfreien Griff der Nietdorne. Geringer Druckluftverbrauch durch zweifache Nutzung: zum Setzen **und** Absaugen des Restdorns. Sehr schneller Arbeitszyklus.

Lieferumfang:

Montageschlüssel SW 12/14 und SW 14/17.

1 Flasche Hydrauliköl 100 ml und 1 Öl-Nachfüllbehälter. Inklusive Mundstücke 17/18, 17/20, 17/22.

Technische Beschreibung

Luftverbrauch pro Niet	1 l
Gewicht	1,3 kg
für Blindnieten aller Werkstoffe bis	3,2 mm
maximaler Dorn-Ø	2,5 mm
Gerätehub	15 mm

für Blindnieten Stahl / Alu bis	4 mm
Schlauchanschluss	6 mm
Setzkraft bei 5 bar	4200 N
Schlauchanschluss	1/4 Zoll
Produktart	Blindnietgerät