



## Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J3



### Bestelldaten

Bestellnummer	719790 J3
GTIN	4003773048541
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form C – gerade Backen.**

#### Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

#### Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technische Beschreibung

für Innen-Sicherungsringe-Ø	40 - 100 mm
Spitzen-Ø	2,25 mm
ganze Länge	225 mm
Form	C
Norm	DIN 5256 C
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Backenform	gerade

Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	nein
Griff mit Feststellvorrichtung	ja
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange