



## Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A41



### Bestelldaten

Bestellnummer	719890 A41
GTIN	4003773048855
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter**

**Öffnungsfeder. Form B – abgewinkelte Backen 90°.**

#### Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

#### Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	305 mm
Form	B
Spitzen-Ø	3,2 mm
für Außen-Sicherungsringe-Ø	85 - 140 mm
Norm	DIN 5254 B
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt

Backenform	90° abgewinkelt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange