



## Feinmechaniker-Seitenschneider, Normalform, SFW, ganze Länge: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	725391 125
GTIN	4010995361891
Artikelklasse	73D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlanker Kopf, Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen; mit feiner Schneidfase. Schenkel mit Kunststoff überzogen, mit Öffnungsfeder.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

Schneidleistung mittelharter Draht bis $\varnothing$	0,3 - 0,8 mm
Schneidleistung weicher Draht bis $\varnothing$	0,3 - 2 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidfase	sehr feine Wate
Griff	Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Produktnameattribut	SFW
Schenkel mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange

