

**Griffroller, Typ: KF2****Bestelldaten**

Bestellnummer	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Artikelklasse	96F

**Beschreibung****Ausführung:**

Stahlrohr geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackierung:**

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Rad-Ø	125 mm
Höhe	860 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Material Rad	TPE
Ladeflächenbreite	600 mm

Gewicht	11 kg
Breite	890 mm
Tragfähigkeit	250 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Typ	KF2
Ladeflächentiefe	500 mm
Tiefe	500 mm
Produktart	Griffroller