

Garant
Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-Ø DC: 1,1mm


Bestelldaten

Bestellnummer	160200 1,1
GTIN	4045197926364
Artikelklasse	10N

Beschreibung

WICHTIG: Artikel ist konfigurierbar

Ø-Bereich: 1.061 - 1.18 mm, Intervall: 0,001

Nenn-Ø D_c: 1.1 mm

Ausführung:

Mit **Linksspirale** 7 – 8° und langem Anschnitt über 1/4 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.

Handreibahlen **fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.**

Verwendung:

Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Anzahl Schneiden Z: 3

Ø-Bereich: 1,061 - 1,18 mm

Schneidenlänge L_c: 13 mm

Auskraglänge L₁: 19 mm

Gesamtlänge L: 34 mm

Anzahl Schneiden Z: 3

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	34 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidenlänge L _c	13 mm
Ø-Bereich	1,061 - 1,18 mm

Auskraglänge L ₁	19 mm
Nenn-Ø D _c	1,1 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralwinkel	7-8 Grad
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		