

LED-Akku-Stifttaschenlampe, Typ: MAGPEN3



Bestelldaten

Bestellnummer	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet. Stufenlos dimmbar.

Leuchtstarke, universelle LED **Akku** mit seitlichem Hauptlicht und Spotlicht am Lampenkopf. Mit eingebautem Magnet und Taschenclip.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit \emptyset < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	MAG PEN3
Akkuspannung	3,7 V
Leuchtdauer	2 - 20 h
ATEX-Zone	keine

Lichtstrom	15 - 150 lm
Gewicht	98 g
Akkukapazität	0,75 Ah
IP-Schutzart	IP 20
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gesamtlänge	174 mm
Akkuart	Lithium-lon
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

USB Ladegerät Typ CABLE 081512 CABLE