

**Vierwandwagen, Typ: 1553****Bestelldaten**

Bestellnummer	919877 1553
GTIN	4017976015538
Artikelklasse	96F

Beschreibung**Ausführung:**

Vierwandwagen mit einer **herausnehmbaren** Längswand. Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche, geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Höhe	990 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Typ	1553
Rad-Ø	200 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Material Rad	TPE
Gewicht	53 kg
Ladeflächenbreite	1200 mm
Ladeflächenhöhe	270 mm
Breite	1380 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächentiefe	800 mm
Tiefe	809 mm
Produktart	Vierwandwagen