



Klappwagen, Typ: KW1



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 919810 KW1 |
| GTIN | 4017976011325 |
| Artikelklasse | 96F |

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohrrahmen mit klappbarem Schiebebügel, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller). Plattform aus Holzwerkstoffplatte. TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|--------|
| Breite geklappt | 815 mm |
| Typ | KW1 |
| Höhe geklappt | 285 mm |
| Ladeflächenhöhe | 205 mm |
| maximale Tragfähigkeit | 250 kg |

| | |
|--|------------|
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 |
| Tiefe geklappt | 470 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Ladeflächenbreite | 720 mm |
| Material Rad | TPE |
| Norm | EN 1757-3 |
| Ladeflächentiefe | 450 mm |
| Produktart | Klappwagen |