



## Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Typ: 8311



### Bestelldaten

Bestellnummer	919880 8311
GTIN	4017976083117
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Material Rad	TPE
Rad-Ø	200 mm
Schiebegriff	ja

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Ladeflächenhöhe 3	1069 mm
Gewicht	73 kg
Breite	1169 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe 2	669 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	90 kg
Ladeflächenhöhe 4	1469 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Ladeflächenhöhe 1	269 mm
Höhe	1800 mm
Typ	8311
Höhenverstellraster	100 mm
Tiefe	609 mm
Ladeflächentiefe	600 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Produktart	Etagenwagen