


Garant
WN.G 080404, Sorte: HB7410-1


Bestelldaten

Bestellnummer	252068 HB7410-1
GTIN	4045197937773
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HB7410-1 Sorte: HB7410-1

Spanbrecher: TAM

Toleranz: G

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TAM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	HB7410-1
Hauptanwendung	Ti
Schneidstoff	HM

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 90 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNGG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen