

Garant**Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-Ø DC: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	160200 14
GTIN	4045197927071
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Ausführung:**

Mit **Linksspirale** 7 – 8° und langem Anschnitt über 1/4 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.

Handreibahlen **fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.**

Verwendung:

Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

Technische Beschreibung

Ø-Bereich	13,201 - 14,2 mm
Auskraglänge L ₁	103 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Gesamtlänge L	163 mm
Schneidenlänge L _c	81 mm
Nenn-Ø D _c	14 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralwinkel	7-8 Grad

Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		