

Garant
CC.T 060204, Sorte: HB7410-1


Bestelldaten

Bestellnummer	260052 HB7410-1
GTIN	4045197937797
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 HB7410-1 Sorte: HB7410-1

Spanbrecher: TAS

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 90 m/min

Sorte	HB7410-1
Hauptanwendung	Ti
Spanbrecher	TAS
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen