

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260294 20/11
GTIN	
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Unterlegplatte	269007 1
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Gesamtlänge L	92 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..

ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020X11
Schaftgröße	20 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500