

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250615 16/11
GTIN	4045197927323
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 1616X11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L₄: 22 mm

Kopflänge L₁: 33 mm

Gesamtlänge L: 81 mm

Unterlegplatte: 269007 1

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 3
Kopflänge L ₁	33 mm
Gesamtlänge L	81 mm

Funktionsbreite L ₄	22 mm
Schaftgröße	16 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 8
Unterlegplatte	269007 1
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
ISO-Code Halter	DDJNR/L 1616X11
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15