

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte LOMU 090408 TR-M, für GARANT Power Tang, HB9520, Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOMU090408 TR-M

Typ: ST900

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z : 0,11 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z	0,11 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOMU090408 TR-M
Eckenradius	0,8 mm
Typ	ST900
Sorte	HB9520
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	165 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	105 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	95 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		