

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Gesamtlänge L_{ges}	95 mm
Rampinglänge L für α_{max}	10,43 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	48 mm
Rampingwinkel α_{max}	3,29 Grad
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	38 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	25 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm

Innenkühlung	ja
Ø D ₃	13 mm
Auskraglänge L ₁	39 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	16 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2