

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 20/08 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	251909 20/08
GTIN	4045197927392
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2020X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite  $L_4$ : 25 mm

Kopflänge  $L_1$ : 32 mm

Gesamtlänge L: 92 mm

Unterlegplatte: 259033 6

## Technische Beschreibung

Plattengröße	8 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 9
ISO-Code Halter	DWLNR/L 2020X08
Unterlegplatte	259033 6

Gesamtlänge L	92 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 4
Schaftgröße	20 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500