

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

 GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	78 mm
Auskraglänge L_1	50 mm
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Ø D_3	28 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	25,43 mm
Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	4

Rampingwinkel α_{\max}	1,35 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	16 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP