

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	120 mm
Gesamtlänge L_{ges}	200 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Rampinglänge L für α_{max}	17,43 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	62 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Rampingwinkel α_{max}	1,97 Grad
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm

Innenkühlung	ja
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	16 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP