

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	40 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	48 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Rampingwinkel α_{max}	3,71 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm

Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	12,34 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Rampling
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP