



Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415100 1000
GTIN	4045197927699
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

Technische Beschreibung

Innenmessansatz-Ø	20 mm
Kalibrierung	A1
Verpackung	stabile Box
Teilung	1/128 Zoll
Schnabellänge	150 mm
Teilung	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,15 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000