

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/6mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	32 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	80 mm
Rampinglänge L für α_{\max}	60,34 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,76 Grad

passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	158 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0