


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305****Bestelldaten**

Bestellnummer	252070 HU7305
GTIN	4045197927743
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HU7305 Sorte: HU7305
Spanbrecher: AM
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm

Vorschub f	0,1 - 0,6 mm/U
Sorte	HU7305
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNGG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen