

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

 GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	16 mm
Innenkühlung	ja
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	48 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	62 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1,5 mm
Auskräglänge L ₁	120 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Rampinglänge L für α _{max}	12,34 mm
Rampingwinkel α _{max}	3,71 Grad

Gesamtlänge L_{ges}	200 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0