


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160612 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen