

Garant
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215954 25/4
GTIN	4045197939883
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspandrafrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	8 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Auskraglänge L_1	30 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Gesamtlänge L_{ges}	105 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Serie	Power Tang

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2