

**Garant**
**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215954 20/3
GTIN	4045197939876
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendschneidplatte	LO.U0904..
Gesamtlänge $L_{ges}$	90 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneiden-Ø $D_c$	20 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	8 mm
Auskraglänge $L_1$	30 mm
Serie	Power Tang
Schaftausführung	Weldonschaft

Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2