

**Garant**
**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung, Zylinderschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215952 20/2
GTIN	4045197939838
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankrafttrichtung.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	160 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Auskraglänge $L_1$	30 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneiden-Ø $D_c$	20 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	8 mm
Serie	Power Tang
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP