

Garant
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Gewinde, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215962 32/5
GTIN	4045197940001
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspannvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	30 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	5
maximale Schnitttiefe a _{p,max}	8 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Gesamtlänge L _{ges}	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Schneiden-Ø D _c	32 mm

Aufnahmegewinde M	M16
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP