

Garant
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, Weldonschaft, Ø D / Zeff: 32/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Artikelklasse	210

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Schneiden-Ø D _c	32 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	47 mm
Auskraglänge L ₁	69 mm
effektive Schneidenanzahl Z _{eff}	3
Gesamtlänge L _{ges}	131 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Anzahl Wendeschneidplatten	18
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP