

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 160624 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VR

Schnitttiefe a_p : 2 - 8 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,2 - 0,8 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 m/min
Spanbrecher	VR

Sorte	HB7140-1
Eckenradius	2,4 mm
Schnitttiefe a_p	2 - 8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen