

Späne-Kastenwagen mit Lochblecheinsatz, Muldenvolumen: 250l



Bestelldaten

Bestellnummer	919935 250
GTIN	2050001936776
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:

Der **öl- und wasserdichte Behälter** ist für **ebenerdige Entleerung** geeignet und mit einem Lochblecheinsatz sowie einem Ablasshahn ausgestattet.

Der Behälter verfügt über Einfahrtaschen und Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Inklusive 2 Vollgummi-Räder und 1 Lenkrolle mit Feststeller.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	1
Anzahl Räder	3
Einfahrtaschen Maß D	55 mm
Tragfähigkeit	300 kg
öldicht verschweißt	ja
mit Einfahrtaschen	ja
Lochblechausstattung	Lochblech-Einsatz
Breite	820 mm

Einfahrt-Innenmaß Höhe	55 mm
Muldenvolumen	250 l
Einfahrt-Innenmaß Breite	170 mm
Material Rad	Vollgummi
Länge	1115 mm
ebenerdige Entleerung	ja
Höhe	990 mm
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn ohne Sieb
Gewicht	77 kg
Einfahrtaschen-Abstand B	465 mm
Einfahrtaschen Maß A	170 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen	680 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Nutzbreite	540 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter