

Späne-Kastenwagen mit Lochblecheinsatz, Muldenvolumen: 400l



Bestelldaten

Bestellnummer	919935 400
GTIN	2050001936783
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:

Der **öl- und wasserdichte Behälter** ist für **ebenerdige Entleerung** geeignet und mit einem Lochblecheinsatz sowie einem Ablasshahn ausgestattet.

Der Behälter verfügt über Einfahrtaschen und Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Inklusive 2 Vollgummi-Räder und 1 Lenkrolle mit Feststeller.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

Technische Beschreibung

Einfahrtaschen-Abstand B	465 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
öldicht verschweißt	ja
Lochblechausstattung	Lochblech-Einsatz
Material Rad	Vollgummi
Höhe	1090 mm
Gewicht	93 kg

Breite	900 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	55 mm
ebenerdige Entleerung	ja
Schüttkanten Höhe mit Rollen	740 mm
Länge	1320 mm
Tragfähigkeit	300 kg
Einfahrtaschen Maß A	170 mm
Anzahl Räder	3
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	1
Einfahrt-Innenmaß Breite	170 mm
Ablasshahn Ausführung mit Einfahrtaschen	Ablasshahn ohne Sieb ja
Muldenvolumen	400 l
Einfahrtaschen Maß D	55 mm
Nutzbreite	620 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter