



## KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG3000, DGB-P, Nenn-Ø D: 18mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	239822 18
GTIN	4047109293601
Artikelklasse	27E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Reibköpfe geradeverzahnt, **fertig geschliffen für Passung H7.**

Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im  $\mu$ -Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinstter Grundtoleranzen ab IT4.

Durchgangsbohrungen bis 5xD möglich.

In Geometrie **ASG3000** mit Anschnittwinkel 45° und zusätzlicher Spannut für definierte Spanabführung entlang der Schneide. Für **Grundloch- und Durchgangsbohrungen.**

#### Hinweis:

- **Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.**
- **Passende Halter siehe Nr. 239880 – 239940.**
- **Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.**

Innenkühlung: ja

für Halter Nr. 239880 – 239940: 18 – 19,99

Schneidenlänge  $l_1$ : 6 mm

Kopflänge  $l$ : 20 mm

Anzahl Schneiden Z: 6

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm/U

### Technische Beschreibung

für Halter Nr. 239880 – 239940	18 – 19,99
Anzahl Schneiden Z	6

Kopflänge l	20 mm
Schneidenlänge l <sub>1</sub>	6 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/U
Nenn-Ø D	18 mm
Beschichtung	DGB-P
Bohrtoleranz	H7
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grund- und Durchgangsloch
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneideinsatz zum Reiben

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
GGG	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	geeignet		