



Druckluft-Schlagschrauber, Typ: W2915



Bestelldaten

Bestellnummer	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke Schlagschrauber.

Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**.

- **Leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk.**
- **Geringes Gewicht bei hoher Leistung.**
- **Composite-Verbundgehäuse und Handgriff mit hoher Lebensdauer.**
- **Ergonomischer Handgriff mit guter Isolation.**
- **Umsteuerung Rechts-Linkslauf über zwei Druckknöpfe.**

Verwendung:

Geeignet für harte Einsatzfälle.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Arbeitsgeräusch	96 dB(A)
Herstellerbezeichnung	W2915
Drehmomentbereich	200 - 800 Nm
Höhe	186 mm
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M16
Bauform	Pistole
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	□
maximale Vibration nach EN	7,5 m/s ²
Gewicht	2 kg
Länge	185 mm
maximale Drehzahl	7700 min ⁻¹
Rechts-/Linkslauf	ja
maximaler Luftbedarf	1080 l/min
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber