

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190624, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 190624 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	2,4 mm
Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen