



## Muldenkipper RAL 7035 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 600l



### Bestelldaten

Bestellnummer	919922 600
GTIN	4017976847030
Artikelklasse	96D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.

Muldenrand oben zweimal umgekantert.

Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

#### Igeltext:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

### Technische Beschreibung

öldicht verschweißt	ja
Tragfähigkeit	750 kg

Muldenvolumen	600 l
Länge	1458 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	72 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	327 mm
Kippsicherung	ja
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Einfahrtaschen Maß A	194 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite	194 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Einfahrtaschen Maß C	727 mm
Material Rad	TPE
Anzahl Räder	4
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn mit Sieb
Breite	855 mm
Kastenmaß Höhe	735 mm
mit Einfahrtaschen	ja
Höhe	1099 mm
Kastenmaß Länge	1321 mm
Rad-Ø	200 mm
Kastenmaß Breite	794 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen	843 mm
Einfahrtaschen Maß D	72 mm
Kippmechanismus	manuell
Seilzug	nein
Gewicht	95 kg
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Produktart	Kippbehälter

