

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	19,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Spannhöhe $L_2$	15 mm
ISO-Code Halter	A16M SVVCR/L07
Einstellwinkel $\kappa$	72,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Kopflänge $L_1$	36 mm
Halsbreite $L_4$	12,9 mm
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200