

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-
Ø / Plattengröße: 12/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	9 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15,5 mm
Halsbreite L_4	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Spannhöhe L_2	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Kopflänge L_1	28 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	125 mm

ISO-Code Halter	A12K SVLCR/L07
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX6	675155 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659905 200
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659956 200