

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 190624 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VR

 Schnitttiefe a_p : 2 - 8 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,8 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	2,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,8 mm/U
Spanbrecher	VR
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 m/min

Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe a_p	2 - 8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen