

Kippbehälter mit Abrollsystem, lackiert, Muldenvolumen: 900l



Bestelldaten

Bestellnummer	919950 900
GTIN	2050001937414
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:

Kippbehälter **für Feststoffe** mit günstigem Lastschwerpunkt. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.

Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Einfahrtaschen-Innenmaße AxD = 200x80 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

Technische Beschreibung

Muldenvolumen	900 l
Länge	1260 mm
Einsatzbereich	für Feststoffe
Breite	1570 mm

Höhe	835 mm
Kippsicherung	ja
mit Seilzug	ja
Einfahrtaschen-Abstand B	600 mm
Gewicht	165 kg
Tragfähigkeit	1000 kg
Schüttkanten Höhe	740 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter

Zubehör

Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig
Tragfähigkeit / Rad 450 kg

919970 450