

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte: HB7120-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 120416 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VR

Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 8 mm

Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 210 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	2 - 8 mm
Spanbrecher	VR
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 210 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Eckenradius	1,6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen