

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-
Ø / Plattengröße: 12/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm
Plattengröße	7 mm
Halsbreite L ₄	9 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Mittenversatz L ₃	9 mm
Kopflänge L ₁	28 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
ISO-Code Halter	A12K SVLCLR/L07

Einstellwinkel κ	95 Grad
Nutztiefe T	6 mm
Schaft- \varnothing D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX6	675155 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659905 200
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659956 200