

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1  
Spanbrecher: VM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7120-1
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen