

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1

Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 250752 HB730-1 |
| GTIN | 4045197941381 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

DN.G 110404 HB730-1 Sorte: HB730-1
 Spanbrecher: XUM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mm
 Vorschub f : 0,2 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 35 - 230 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Spanbrecher | XUM |
| Vorschub f | 0,2 - 0,6 mm/U |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 35 - 230 m/min |
| Hauptanwendung | UNI |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | HB730-1 |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 6 mm |
| Beschichtung | Nano-PVD |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 110404 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |