

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen