

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150604 HB730-1 Sorte: HB730-1
 Spanbrecher: XUM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mm
 Vorschub f : 0,2 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 35 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	35 - 230 m/min

Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
Spanbrecher	XUM
Hauptanwendung	UNI
Sorte	HB730-1
Beschichtung	Nano-PVD
ISO-Code Wendschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen