

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7125-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Artikelklasse	211

Beschreibung

VCMT 070202 HB7125-1 Sorte: HB7125-1

Spanbrecher: VF

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,4 mmVorschub f : 0,03 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VF
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 180 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,4 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7125-1
Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen