

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 250868 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928726 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

DNMG 150408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1
Spanbrecher: VG
Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm
Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Vorschub f | 0,25 - 0,6 mm/U |
| Hauptanwendung | M |
| Schnitttiefe a_p | 1,5 - 6 mm |
| Sorte | HB7120-1 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 240 m/min |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Spanbrecher | VG |
| Beschichtung | beschichtet |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |